

アルミナ

ガラス  
ビーズ

カーボ  
ランダム

# SAND BLASTER

歯科専用に考えた砂職人のプライド

## セレクト キャンペーン

2025年

キャンペーン期間

11月10日(月) » 12月26日(金)

セルフメンテ可能なシンプル設計

院内設置も考えたスリムサイズ



埋没材除去に最適!

歯科技工用金属表面加工器 一般医療機器 27B2X00306K00005



CAD/CAM冠など  
補綴物の内面処理に!

歯科技工用金属表面加工器 一般医療機器 27B2X00306K00005



金属床の埋没材&酸化膜除去

歯科技工用金属表面加工器 一般医療機器 27B2X00306K00014

### サイクルブラスターjr

標準価格 ¥168,000 (税別) が

期間限定 **特別価格**

循環式1ペン

ガラスビーズ  
or  
アルミナ

### サイクルジュニアII

標準価格 ¥218,000 (税別) が

期間限定 **特別価格**

循環式1ペン  
+  
加圧式1ペン

ガラスビーズ  
&  
アルミナ

### サンデックスV

標準価格 ¥328,000 (税別) が

期間限定 **特別価格**

循環噴射式

集塵装置内蔵

カーボランダム  
専用




循環式と加圧式の違いは?

循環式



庫内の砂を吸い上げて循環させる仕様。埋没材の除去向きなので、経済的にも安心。

加圧式



加圧タンクから常に新鮮な砂を噴射させる仕様。圧力調整可能で内面処理などの精密作業向き。



噴射ノズルのサイズは?

サイクルブラスターjr  
サイクルジュニアII



循環式ノズル  
(φ2.6mm)

サイクルジュニアII



加圧式ノズル  
(φ0.8mm)

サンデックスV



カーボランダム専用  
超硬ノズル  
(広口径φ4mm)

噴射ノズルのみ交換可能!

# キャンペーン期間中は 研磨砂も特別価格にてご提供！

| 材 質    | 名 称                                                                                               | 用 途                                                                   | 対象機種                                      | 容 量                 | 価 格                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| ガラスビーズ | <br>サンド荒         | クリストバライト系埋没材除去<br>リン酸塩系埋没材除去<br><br>循環用 粒径 約 400 $\mu$ m              | サイクルブラスターJr.<br>サイクルジュニアII<br>サイクルジュニアIII | 680 g               | <del>¥2,500</del> (税別)<br><b>SPECIAL SALE</b> |
|        | <br>サンド細         | クリストバライト系埋没材除去<br><br>循環用 粒径 約 140 $\mu$ m                            | サイクルブラスターJr.<br>サイクルジュニアII<br>サイクルジュニアIII | 820 g               | <del>¥2,500</del> (税別)<br><b>SPECIAL SALE</b> |
|        | <br>#G-12        | クリストバライト系埋没材除去<br><br>循環用 粒径 約 140 $\mu$ m                            | サイクルブラスターJr.<br>サイクルジュニアII<br>サイクルジュニアIII | 3 k g               | <del>¥4,400</del> (税別)<br><b>SPECIAL SALE</b> |
|        | <br>ガラスビーズ Dパック | メタル表面のガラスビーズ研磨<br>デンチャーの石膏除去<br>プレスセラミックスの掘り出し<br>加圧用 粒径 約 50 $\mu$ m | サイクルジュニアII<br>サイクルジュニアIII                 | 150 g $\times$ 15 袋 | <del>¥6,500</del> (税別)<br><b>SPECIAL SALE</b> |
|        | <br>#G-32      | メタル表面のガラスビーズ研磨<br>デンチャーの石膏除去<br>プレスセラミックスの掘り出し<br>加圧用 粒径 約 50 $\mu$ m | サイクルジュニアII<br>サイクルジュニアIII                 | 4 k g               | <del>¥4,400</del> (税別)<br><b>SPECIAL SALE</b> |
| アルミナ   | <br>#A-10      | リン酸塩系埋没材除去<br>金属床酸化皮膜処理<br><br>循環用 粒径 約 110 $\mu$ m                   | サイクルブラスターJr.<br>サイクルジュニアII<br>サイクルジュニアIII | 3 k g               | <del>¥4,400</del> (税別)<br><b>SPECIAL SALE</b> |
|        | <br>アルミナス Dパック | メタルボンド金属表面アルミナ処理<br>CAD/CAM冠の内面処理<br><br>加圧用 粒径 約 50 $\mu$ m          | サイクルジュニアII<br>サイクルジュニアIII                 | 150 g $\times$ 15 袋 | <del>¥6,500</del> (税別)<br><b>SPECIAL SALE</b> |
|        | <br>#A-22      | メタルボンド金属表面アルミナ処理<br>CAD/CAM冠の内面処理<br><br>加圧用 粒径 約 50 $\mu$ m          | サイクルジュニアII<br>サイクルジュニアIII                 | 4 k g               | <del>¥4,400</del> (税別)<br><b>SPECIAL SALE</b> |
| カーボラダム | <br>#360       | リン酸塩系埋没材除去<br>金属床酸化皮膜処理<br><br>循環用 粒径 約 200 $\mu$ m                   | サンデックスV                                   | 3 k g               | <del>¥5,300</del> (税別)<br><b>SPECIAL SALE</b> |

## DAIEI Angel 大榮齒科産業株式会社

〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276  
東京 TEL.03-6806-3381 名古屋 TEL.052-731-0610 福岡 TEL.092-473-7567