

LEVEL

X-RAY AUTOMATIC PROCESSOR

F D

HORIZONTAL SERIAL ROLLER CARRYING SYSTEM



処理時間の短縮・使用液の減量・機能性の向上



届出番号 28B3X00009000004


■ 主な新機能

- 上部ローラーに樹脂ローラー採用 → 耐久性及び写真性の向上
- 各槽独立循環ポンプ採用 → 液溜りの安定
- 前扉にシャッター式採用 → シンプルな外観コンパクト設計

■ 各種安全機構

- 空焚き防止機能
- 異常加熱防止機構
- 漏電ブレーカー採用
- 処理液噴出防止機構を採用
- オーバーフロー槽の採用

■ 操作はいたって簡単



前面の液温ダイヤルと速度ダイヤルを最初にセットしておけば、あとは駆動ダイヤル一つですべての操作が行えます。速度ダイヤルはフィルムの条件や種類に合わせて自由に調整することができます。

■ シンプルな設計



独立循環ポンプの採用によりローラー部をはじめとする内部機構が一層シンプルになりました。ローラーユニットは、現像から乾燥まで一体化された本体から簡単に取り出してメンテナンスが行えます。

LEVEL FD

| | | | |
|------|----------------|--------|--------------|
| 電源電圧 | AC100V 50/60HZ | 処理フィルム | デンタル・パノラマ切まで |
| 消費電力 | 0.8kva | 処理時間 | 2分30秒～6分まで |
| 外装寸法 | W510×D450×H570 | 処理温度 | 26℃～36℃まで |
| 重量 | 約34kg | タンク容量 | 各槽とも2リットル |

※本機の仕様及び外観は製品改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい



■ 暗室用

撮影用フィルムをフィルム挿入口に差込み、遮光シャッターを閉じれば暗室より退室できます。

LEVEL FB

W510×D400×H510 / 重量約26kg
届出番号 28B3X00009000003

お問い合わせは

製造・発売元 **Flat** 株式会社 **フラット**

本社 〒658-0023 神戸市東灘区深江浜町 141-4 ☎078(412)2345(代)FAX078(412)2028
 東京営業所 〒123-0862 東京都足立区血沼 2-13-13 ☎03(3857)9271(代)FAX03(3857)9272
 仙台営業所 〒981-3215 仙台市泉区北中山 1-1-23 ☎022(376)8020(代)FAX022(376)8021
 工場 〒679-4346 兵庫県たつの市新宮町千本 1832 ☎0791(75)3146(代)FAX0791(75)4420