

# BSA 自分のタイミングで接着捕集が出来る接着剤

日本製 樹脂 高透明 低臭気 低刺激

BSA 接着・補修・成形 **αQUIN UV**

UVライトを当てるまで硬化しないから

4秒で硬化

自分のタイミングで接着が出来る接着剤

指についても安心  
位置調整してから接着  
放置してもすぐに固まらない


幅広い素材に

ガラス  
木材  
レンガ  
セラミック

## 接着・補修・成形に最適!!

# αQUIN UV 新発売

アルファクインUV



UVライトを当てるまで硬化しないから

- ◆指についても安心
- ◆位置調整してから接着が出来る
- ◆放置してもすぐに固まらない

幅広い素材に

- 石こう
- 樹脂
- 木材
- 金属
- レンガ
- ガラス
- セラミック

【主な用途】

- ◆石こう模型 アンダーカットのブロックアウト・レザボア製作に・人工歯脱落防止に
- ◆プラスチック・金属・ガラスなどの補修、接着、成形
- ◆木材・レンガ・セラミックのひび割れや穴埋めなどの補修
- ◆模型などのパーツ補修、複製、成形
- ◆コードなどの断線防止、補強 ◆アクセサリーの成形、補修、他

ご使用頂けない物…ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコンゴム、発泡スチロールなど  
※食器など、食品や衛生にかかわる物には使用しないでください

※UVライト単品での販売はございません

▲電池別売 (単4電池3本仕様)

◆αクインUV ライトセット  
【セット内容】●αクインUV: 30g×1 ●UVライト×1  
●成分: アクリレートプレポリマー ●容量: 30g ●色調: クリア

標準価格1セット **¥2,500**

タップリ30gも入って

◆αクインUV 単品  
標準価格1本 **¥1,200**

# 超強力瞬間接着剤 αQUINシリーズ

アルファクイン

発売から18年。おかげさまで多くのラボ様でお使い頂いています

αシアノアクリレートモノマーを主成分とした強力な皮膜と接着力を併せ持つ瞬間接着剤です。4種類の粘度から用途に応じてお選び頂けます。

粘度	低粘度 C10	高粘度 C11	超高粘度 C12	ゼリー状 GEL
粘度	水のようにスツツしみ込む。極薄皮膜5ミクロン。	トローツとしていてしみ込みにくい。	石こうがしみ込みにくく接着力が強い。	垂直面でもたれない、流れない。
用途	石こう表面強化コーティングに	ダウエルピン植立、石こうの割れ、欠け、接着、ろう着時のクラウン仮着に最適	台ちゃんやモデルカップへの模型接着用途、石こう同士への接着、貼り付けた隙間の充填、咬合器装着前の石膏模型上・下の仮固定・気泡の穴うめにも最適	気泡の穴埋め、ろう着時のクラウン仮着、義歯修後時の仮着、埋没時の人工歯脱落防止、ブロックアウト等にも最適
包装タイプ	ヒガノズル 10本入り 2g チューブ x10本入 20g ボトル x1本入	ヒガノズル 10本入り 2g チューブ x10本入 20g ボトル x1本入	クワースAD 3g チューブ x25本入 20g ボトル x1本入	クリアGEL 20g チューブ 1本入 x ブルーGEL 20g チューブ x1本入
標準価格	¥1,200   ¥1,000	¥1,200   ¥1,000	¥2,200   ¥1,000	¥1,200   ¥1,200