

医師・歯科医の多数が絶賛!

# Hazuki

BEST FOR  
GIFT  
ギフトに  
最適

MADE IN  
JAPAN

拡大率  
1.85倍  
1.6倍  
1.32倍

耐荷重100kg  
(コンパクト/タールサイズ)

耐荷重80kg  
(ラージサイズ)

長時間使用も  
疲れにくい

ブルーライトカット

35%(クリアレンズ) | 55%(カラーレンズ)

フレーム色

●ニューパープル ●ブラウン

●ルビー ●ブラックグレー

●チタンカラー ●パール

●赤 ●紫 ●黒 ●白

UV紫外線 99.99%カット

10,167円(税)(希望小売価格)

大きく見える

## ハズキルーペ

3年  
新品交換保証

1年  
自損保証

10年  
レンズ保証

## ハズキルーペと老眼鏡はなにが違う？

### ルーペ？

#### 大きく拡大

する事を  
目的としたレンズ。

大きく  
ハッキリ  
見える

### 老眼鏡？

#### ピンと

合わせる事  
を  
目的としたレンズ。

ルーペ  
のように  
拡大しない

## 医師の見解

見えやすい距離で大きく、  
明るく見えて快適です。

日本コンタクトレンズ学会 理事  
眼科医 梶田 雅義さん



「使ってみたらもうやめられないですね。ハズキルーペを掛けてみて、僕が欲しかったものってこういう事だって凄く嬉しかったです。遠近両用メガネや遠近両用コンタクトレンズだと、見たい距離の調整が難しいのですが、ハズキルーペを補助的に使ってあげると快適なんです。見えやすい距離で大きく、明るく見えることが、目を疲れなくさせ、快適に過ごす上では一番大事ですね。見えるからと言って、無理して見続けると実際は目が疲れている状態なんです。出来るだけ頑張らずに見続けないで快適に、ラクに見える状態を維持する事が大切です。

手元の作業が多い方は特にですね、作業のストレスを少なくする事が大切だと思います。私自身も遠近両用メガネを掛けた上にハズキルーペを使用していますが、メガネの上から掛けやすいデザインがいいし、作業距離が調整出来て嬉しいですね。

## お客様の声

NHKの「おはよう日本」を見て、これだと思いにプレゼント。週刊誌を読む時、見開き全体が見えてすごく便利！

親のものを借りてネイルに使ったら、ラインストーンなど細かいディテールが大きく見え、いつもよりキレイに仕上がりました。

40代を迎え、小さい文字が見づらくなりましたが、シニアグラスには抵抗が。これはルーペということで購入。大きく見えて、視野が広がって快適！

ブルーライト対応なので、パソコンやスマホの液晶画面の光が優しくなり、目がラクに！クリアタイプでハッキリ見えて、快適です。

メガネの上に掛けて見ると、説明書の小さい文字や新聞、本などがストレスなく、とても良く見えて感動しました。

レストランのメニューや本の細かい文字が見づらく困っていましたが、大きく楽に見えるようになりました。

## ご使用上の注意

- \* 見え方・焦点距離には個人差があります。
- \* 正しく検眼された老眼鏡の上から重ね掛けください。
- \* 市販の簡易型の老眼鏡の上からかけても良く見えない場合があります。メガネ店にご相談ください。
- \* ハズキルーペを掛けたまま歩いたり、車の運転をしないでください。
- \* 太陽を直視しないでください。目に障害が残る恐れがあります。
- \* 太陽が直接あたる場所には置かないでください。
- \* レンズ清掃の際、アルコール等の有機溶剤は絶対に使用しないでください。

## メガネの上から掛けられる



生理工学を応用した高度なレンズ設計と  
高品質レンズにより歪みなく大きく見える。

Choose from Lens Sizes

選べる **レンズ大きさ**  
3サイズ



## ハズキ ラージ

レンズが大きく、つるが長い、ハズキルーペの定番モデル。ワイドな視野で見やすく、メガネとの重ね掛けにも◎。



## ハズキ コンパクト


スタイリッシュなデザインがお好みの方に。レンズ幅が小さく、軽量なモデル。衝撃にも強く、コンパクトサイズで持ち運びにも◎。



## ハズキ クール

大きく見える機能はそのままに、さらに軽量&スリムに進化！ 衝撃にも強く、ポケットサイズで持ち運びにも◎！

# 発売から30年のロングセラー



週刊誌2ページ大を明るくハッキリ拡大!

Choose from Magnification

選べる **倍率**  
3倍率



長い焦点距離  
**1.32倍**

焦点距離が長い為、PCやタブレット、ゲームなどが自然な姿勢で快適に操作出来ます。

PC・タブレット・ゲーム  
焦点距離の目安  
**50～70cm**

お手元での作業  
**1.6倍**

拡大倍率が高く、読書やネイルケア、手芸、スマホなど手元での細かい作業に適しています。

読書・スマホ・手芸  
焦点距離の目安  
**30～40cm**

お手元での作業  
**1.85倍**

拡大倍率がより高く、さらに大きく見える。お手元での細かい作業に適しています。

読書・スマホ・ネイル  
焦点距離の目安  
**22～28cm**

\*ハズキルーペの見え方・焦点距離には個人差があり、試験結果の焦点距離と異なる場合がございます。


# 両手が自由に使えて便利!



メガネ・コンタクトの上からも掛けられ、様々なシーンでお使いいただけます。

Choose from Lens Color

選べる **レンズ色**  
2タイプ



ブルーライトカット  
**35%**(クリアレンズ)

明るくクリアに見えて、普段使いからPCやスマホまで。使用用途は多様に。ブルーライトを35%カットするクリアレンズです。



ブルーライトカット  
**55%**(カラーレンズ)

PCやスマホなどのまぶしさやチラつきが気になる方に。ピンクブラウンのレンズがブルーライトを55%カットするカラーレンズです。

Choose from Frame Color

選べる **フレーム色**  
10色

- ニューパープル
- ブラウン
- ルビー
- ブラックグレー
- チタンカラー
- パール
- 赤
- 紫
- 黒
- 白

## ハズキ クール

持ち運びに便利！ ポケットサイズ

小さな  
レンズ



長い焦点距離  
1.32倍

お手元での作業  
1.6倍

衝撃に強い



耐荷重  
100kg

軽量ボディ

1.32倍

16.1g

1.6倍

19.5g

1.85倍

-

## ハズキ コンパクト

持ち運びに便利！ コンパクト

標準  
レンズ



長い焦点距離  
1.32倍

お手元での作業  
1.6倍

お手元での作業  
1.85倍

衝撃に強い



耐荷重  
100kg

軽量ボディ

1.32倍

18.3g

1.6倍

22.6g

1.85倍

22.6g

## ハズキ ラージ

メガネの上から重ね掛けに便利

大きな  
レンズ



長い焦点距離  
1.32倍

お手元での作業  
1.6倍

お手元での作業  
1.85倍

衝撃に強い



耐荷重  
80kg

軽量ボディ

1.32倍

22g

1.6倍

27.5g

1.85倍

26.5g

粗悪な中国製コピー商品にご注意！  
MADE IN JAPAN 表示をご確認ください

詳しくは ハズキルーペ  
公式サイトを検索。

ハズキ

検索

スマホで  
QRコードから  
簡単アクセス！



## ハズキ コンパクト

全60種

- ハズキ コンパクト 1.85倍 クリアレンズ 白 49-64594-734542
- ハズキ コンパクト 1.85倍 クリアレンズ 赤 49-64594-734559
- ハズキ コンパクト 1.85倍 クリアレンズ 紫 49-64594-734566
- ハズキ コンパクト 1.85倍 クリアレンズ 黒 49-64594-734573
- ハズキ コンパクト 1.85倍 クリアレンズ チタンカラー 49-64594-734580
- ハズキ コンパクト 1.85倍 クリアレンズ パール 49-64594-734597
- ハズキ コンパクト 1.85倍 クリアレンズ ルビー 49-64594-734603
- ハズキ コンパクト 1.85倍 クリアレンズ ブラックグレー 49-64594-734627
- ハズキ コンパクト 1.85倍 クリアレンズ ニューパープル 49-64594-734610
- ハズキ コンパクト 1.85倍 クリアレンズ ブラウン 49-64594-734993
- ハズキ コンパクト 1.85倍 カラーレンズ 白 49-64594-734634
- ハズキ コンパクト 1.85倍 カラーレンズ 赤 49-64594-734641
- ハズキ コンパクト 1.85倍 カラーレンズ 紫 49-64594-734658
- ハズキ コンパクト 1.85倍 カラーレンズ 黒 49-64594-734665
- ハズキ コンパクト 1.85倍 カラーレンズ チタンカラー 49-64594-734672
- ハズキ コンパクト 1.85倍 カラーレンズ パール 49-64594-734689
- ハズキ コンパクト 1.85倍 カラーレンズ ルビー 49-64594-734696
- ハズキ コンパクト 1.85倍 カラーレンズ ブラックグレー 49-64594-734719
- ハズキ コンパクト 1.85倍 カラーレンズ ニューパープル 49-64594-734702
- ハズキ コンパクト 1.85倍 カラーレンズ ブラウン 49-64594-735006
- ハズキ コンパクト 1.6倍 クリアレンズ 白 49-64594-734368
- ハズキ コンパクト 1.6倍 クリアレンズ 赤 49-64594-731442
- ハズキ コンパクト 1.6倍 クリアレンズ 紫 49-64594-731459
- ハズキ コンパクト 1.6倍 クリアレンズ 黒 49-64594-731466
- ハズキ コンパクト 1.6倍 クリアレンズ チタンカラー 49-64594-734375
- ハズキ コンパクト 1.6倍 クリアレンズ パール 49-64594-734382
- ハズキ コンパクト 1.6倍 クリアレンズ ルビー 49-64594-734122
- ハズキ コンパクト 1.6倍 クリアレンズ ブラックグレー 49-64594-734146
- ハズキ コンパクト 1.6倍 クリアレンズ ニューパープル 49-64594-734139
- ハズキ コンパクト 1.6倍 クリアレンズ ブラウン 49-64594-734979
- ハズキ コンパクト 1.6倍 カラーレンズ 白 49-64594-734399
- ハズキ コンパクト 1.6倍 カラーレンズ 赤 49-64594-731480
- ハズキ コンパクト 1.6倍 カラーレンズ 紫 49-64594-731497
- ハズキ コンパクト 1.6倍 カラーレンズ 黒 49-64594-731503
- ハズキ コンパクト 1.6倍 カラーレンズ チタンカラー 49-64594-734405
- ハズキ コンパクト 1.6倍 カラーレンズ パール 49-64594-734412
- ハズキ コンパクト 1.6倍 カラーレンズ ルビー 49-64594-734153
- ハズキ コンパクト 1.6倍 カラーレンズ ブラックグレー 49-64594-734177
- ハズキ コンパクト 1.6倍 カラーレンズ ニューパープル 49-64594-734160
- ハズキ コンパクト 1.6倍 カラーレンズ ブラウン 49-64594-734986
- ハズキ コンパクト 1.32倍 クリアレンズ 白 49-64594-734306
- ハズキ コンパクト 1.32倍 クリアレンズ 赤 49-64594-731305
- ハズキ コンパクト 1.32倍 クリアレンズ 紫 49-64594-731312
- ハズキ コンパクト 1.32倍 クリアレンズ 黒 49-64594-731329
- ハズキ コンパクト 1.32倍 クリアレンズ チタンカラー 49-64594-734313
- ハズキ コンパクト 1.32倍 クリアレンズ パール 49-64594-734320
- ハズキ コンパクト 1.32倍 クリアレンズ ルビー 49-64594-734061
- ハズキ コンパクト 1.32倍 クリアレンズ ブラックグレー 49-64594-734085
- ハズキ コンパクト 1.32倍 クリアレンズ ニューパープル 49-64594-734078
- ハズキ コンパクト 1.32倍 クリアレンズ ブラウン 49-64594-734955
- ハズキ コンパクト 1.32倍 カラーレンズ 白 49-64594-734337
- ハズキ コンパクト 1.32倍 カラーレンズ 赤 49-64594-730490
- ハズキ コンパクト 1.32倍 カラーレンズ 紫 49-64594-730513
- ハズキ コンパクト 1.32倍 カラーレンズ 黒 49-64594-730537
- ハズキ コンパクト 1.32倍 カラーレンズ チタンカラー 49-64594-734344
- ハズキ コンパクト 1.32倍 カラーレンズ パール 49-64594-734351
- ハズキ コンパクト 1.32倍 カラーレンズ ルビー 49-64594-734092
- ハズキ コンパクト 1.32倍 カラーレンズ ブラックグレー 49-64594-734115
- ハズキ コンパクト 1.32倍 カラーレンズ ニューパープル 49-64594-734108
- ハズキ コンパクト 1.32倍 カラーレンズ ブラウン 49-64594-734962

## ハズキ クール

全40種

- ハズキ クール 1.6倍 クリアレンズ 白 49-64594-734481
- ハズキ クール 1.6倍 クリアレンズ 赤 49-64594-732777
- ハズキ クール 1.6倍 クリアレンズ 紫 49-64594-732784
- ハズキ クール 1.6倍 クリアレンズ 黒 49-64594-732791
- ハズキ クール 1.6倍 クリアレンズ チタンカラー 49-64594-734498
- ハズキ クール 1.6倍 クリアレンズ パール 49-64594-734504
- ハズキ クール 1.6倍 クリアレンズ ルビー 49-64594-734245
- ハズキ クール 1.6倍 クリアレンズ ブラックグレー 49-64594-734269
- ハズキ クール 1.6倍 クリアレンズ ニューパープル 49-64594-734252
- ハズキ クール 1.6倍 クリアレンズ ブラウン 49-64594-735037
- ハズキ クール 1.6倍 カラーレンズ 白 49-64594-734511
- ハズキ クール 1.6倍 カラーレンズ 赤 49-64594-732814
- ハズキ クール 1.6倍 カラーレンズ 紫 49-64594-732821
- ハズキ クール 1.6倍 カラーレンズ 黒 49-64594-732838
- ハズキ クール 1.6倍 カラーレンズ チタンカラー 49-64594-734528
- ハズキ クール 1.6倍 カラーレンズ パール 49-64594-734535
- ハズキ クール 1.6倍 カラーレンズ ルビー 49-64594-734276
- ハズキ クール 1.6倍 カラーレンズ ブラックグレー 49-64594-734290
- ハズキ クール 1.6倍 カラーレンズ ニューパープル 49-64594-734283
- ハズキ クール 1.6倍 カラーレンズ ブラウン 49-64594-735044
- ハズキ クール 1.32倍 クリアレンズ 白 49-64594-734429
- ハズキ クール 1.32倍 クリアレンズ 赤 49-64594-732692
- ハズキ クール 1.32倍 クリアレンズ 紫 49-64594-732708
- ハズキ クール 1.32倍 クリアレンズ 黒 49-64594-732715
- ハズキ クール 1.32倍 クリアレンズ チタンカラー 49-64594-734436
- ハズキ クール 1.32倍 クリアレンズ パール 49-64594-734443
- ハズキ クール 1.32倍 クリアレンズ ルビー 49-64594-734184
- ハズキ クール 1.32倍 クリアレンズ ブラックグレー 49-64594-734207
- ハズキ クール 1.32倍 クリアレンズ ニューパープル 49-64594-734191
- ハズキ クール 1.32倍 クリアレンズ ブラウン 49-64594-735013
- ハズキ クール 1.32倍 カラーレンズ 白 49-64594-734450
- ハズキ クール 1.32倍 カラーレンズ 赤 49-64594-732739
- ハズキ クール 1.32倍 カラーレンズ 紫 49-64594-732746
- ハズキ クール 1.32倍 カラーレンズ 黒 49-64594-732753
- ハズキ クール 1.32倍 カラーレンズ チタンカラー 49-64594-734467
- ハズキ クール 1.32倍 カラーレンズ パール 49-64594-734474
- ハズキ クール 1.32倍 カラーレンズ ルビー 49-64594-734214
- ハズキ クール 1.32倍 カラーレンズ ブラックグレー 49-64594-734238
- ハズキ クール 1.32倍 カラーレンズ ニューパープル 49-64594-734221
- ハズキ クール 1.32倍 カラーレンズ ブラウン 49-64594-735020

### メガネをご使用の方(近眼・老眼鏡・遠近両用)



メガネの上から重ね掛け、鼻の先にすらすらして調整ください。



メガネとハズキルーペの間隔を空け、それぞれの焦点距離に調整ください。

### 視力が良い方・コンタクトレンズの方



そのままお掛けください。



鼻の先にすらすらして、それぞれの焦点距離に調整ください。

ハズキ

検索

<https://www.hazuki-l.co.jp/shop/>

公式オンラインショップから

24時間いつでも、どこでもご購入が可能です。

メーカー公式ならではの安心保証、アフターサービスもごぞいます。



Hazuki Company  
株式会社

東京都港区六本木6-10-1  
六本木ヒルズ 森タワー 37F

Kanda

神田通信工業株式会社

本社・技術研究所  
千葉県印西市高花1-23

MADE IN JAPAN

神田通信工業(株) 技術研究所



神田通信工業株式会社  
〒260-0202  
千葉県市川市  
長瀬町3-1-1

創立100周年を迎えた神田通信工業(株)がレンズ・フレームを開発・製造。安全で目に負担の掛かりにくいレンズを開発しました。

国際規格ISOを取得。医療用機器、血液分析装置、超音波診断装置など大手医療機器メーカーにOEM供給。また、無線関連機器など精密機器を開発・製造、防衛省の陸上・海上・航空自衛隊に納めています。レンズ・フレームについてはメディカル光学部のエンジニア達が高度なレンズ設計・製造を担い国内最新鋭の成形機、射出成形機を導入。検査・検品を徹底しております。

弊社は自信を持ってレンズを10年保証致します。

耐久  
テスト

フレーム開閉・耐久テスト  
36,500回

10年  
合格

社内検査合格。通常の使い方  
10年以上のご使用に耐えられます。

## Hazuki サポート

3年  
新品交換保証

通常使用で修理を必要とする物は、ご購入から3年間は新品と何度でも交換致します。(キズは対象外)

1年自損保証

フレーム、レンズを誤って破損した場合、1回に限り新品と交換致します。(キズは対象外)

レンズ10年保証

通常使用で10年以内に材料、または製造過程の欠陥による不具合が生じた場合、無償修理・交換を致します。

鼻パッド3年交換 無料

お買い上げの日から、3年以内は無償交換致します。

### 保証に関する注意事項

1. 正規販売代理店・公認販売店以外でのご購入の場合は保証対象外となります。
2. 保証書には販売店のゴム印が必要です。住所・電話番号の記載がないものは無効となります。
3. 保証書記載の連絡先に連絡の連絡を致します。直接確認が取れない場合は無効となります。
4. 送料は全てお客様負担(ご運送、お届けの往復分)

## ハズキ ラージ

全60種

● ハズキ ラージ 1.85倍	クリアレンズ	白	49-64594-732159
● ハズキ ラージ 1.85倍	クリアレンズ	赤	49-64594-732166
● ハズキ ラージ 1.85倍	クリアレンズ	紫	49-64594-732173
● ハズキ ラージ 1.85倍	クリアレンズ	黒	49-64594-732180
● ハズキ ラージ 1.85倍	クリアレンズ	チタンカラー	49-64594-733170
● ハズキ ラージ 1.85倍	クリアレンズ	パール	49-64594-733316
● ハズキ ラージ 1.85倍	クリアレンズ	ルビー	49-64594-734009
● ハズキ ラージ 1.85倍	クリアレンズ	ブラックグレー	49-64594-734023
● ハズキ ラージ 1.85倍	クリアレンズ	ニューパープル	新)49-64594-734016
● ハズキ ラージ 1.85倍	クリアレンズ	ブラウン	新)49-64594-734931
● ハズキ ラージ 1.85倍	カラールズ	白	49-64594-732197
● ハズキ ラージ 1.85倍	カラールズ	赤	49-64594-732203
● ハズキ ラージ 1.85倍	カラールズ	紫	49-64594-732210
● ハズキ ラージ 1.85倍	カラールズ	黒	49-64594-732227
● ハズキ ラージ 1.85倍	カラールズ	チタンカラー	49-64594-733187
● ハズキ ラージ 1.85倍	カラールズ	パール	49-64594-733323
● ハズキ ラージ 1.85倍	カラールズ	ルビー	49-64594-734030
● ハズキ ラージ 1.85倍	カラールズ	ブラックグレー	49-64594-734054
● ハズキ ラージ 1.85倍	カラールズ	ニューパープル	新)49-64594-734047
● ハズキ ラージ 1.85倍	カラールズ	ブラウン	新)49-64594-734948
● ハズキ ラージ 1.6倍	クリアレンズ	白	49-64594-732074
● ハズキ ラージ 1.6倍	クリアレンズ	赤	49-64594-732081
● ハズキ ラージ 1.6倍	クリアレンズ	紫	49-64594-732098
● ハズキ ラージ 1.6倍	クリアレンズ	黒	49-64594-732104
● ハズキ ラージ 1.6倍	クリアレンズ	チタンカラー	49-64594-733156
● ハズキ ラージ 1.6倍	クリアレンズ	パール	49-64594-733293
● ハズキ ラージ 1.6倍	クリアレンズ	ルビー	49-64594-733941
● ハズキ ラージ 1.6倍	クリアレンズ	ブラックグレー	49-64594-733965
● ハズキ ラージ 1.6倍	クリアレンズ	ニューパープル	新)49-64594-733958
● ハズキ ラージ 1.6倍	クリアレンズ	ブラウン	新)49-64594-734917
● ハズキ ラージ 1.6倍	カラールズ	白	49-64594-732111
● ハズキ ラージ 1.6倍	カラールズ	赤	49-64594-732128
● ハズキ ラージ 1.6倍	カラールズ	紫	49-64594-732135
● ハズキ ラージ 1.6倍	カラールズ	黒	49-64594-732142
● ハズキ ラージ 1.6倍	カラールズ	チタンカラー	49-64594-733163
● ハズキ ラージ 1.6倍	カラールズ	パール	49-64594-733309
● ハズキ ラージ 1.6倍	カラールズ	ルビー	49-64594-733972
● ハズキ ラージ 1.6倍	カラールズ	ブラックグレー	49-64594-733996
● ハズキ ラージ 1.6倍	カラールズ	ニューパープル	新)49-64594-733989
● ハズキ ラージ 1.6倍	カラールズ	ブラウン	新)49-64594-734924
● ハズキ ラージ 1.32倍	クリアレンズ	白	49-64594-732326
● ハズキ ラージ 1.32倍	クリアレンズ	赤	49-64594-732333
● ハズキ ラージ 1.32倍	クリアレンズ	紫	49-64594-732340
● ハズキ ラージ 1.32倍	クリアレンズ	黒	49-64594-732357
● ハズキ ラージ 1.32倍	クリアレンズ	チタンカラー	49-64594-733132
● ハズキ ラージ 1.32倍	クリアレンズ	パール	49-64594-733279
● ハズキ ラージ 1.32倍	クリアレンズ	ルビー	49-64594-733880
● ハズキ ラージ 1.32倍	クリアレンズ	ブラックグレー	49-64594-733903
● ハズキ ラージ 1.32倍	クリアレンズ	ニューパープル	新)49-64594-733897
● ハズキ ラージ 1.32倍	クリアレンズ	ブラウン	新)49-64594-734894
● ハズキ ラージ 1.32倍	カラールズ	白	49-64594-732364
● ハズキ ラージ 1.32倍	カラールズ	赤	49-64594-732371
● ハズキ ラージ 1.32倍	カラールズ	紫	49-64594-732388
● ハズキ ラージ 1.32倍	カラールズ	黒	49-64594-732395
● ハズキ ラージ 1.32倍	カラールズ	チタンカラー	49-64594-733149
● ハズキ ラージ 1.32倍	カラールズ	パール	49-64594-733286
● ハズキ ラージ 1.32倍	カラールズ	ルビー	49-64594-733910
● ハズキ ラージ 1.32倍	カラールズ	ブラックグレー	49-64594-733934
● ハズキ ラージ 1.32倍	カラールズ	ニューパープル	新)49-64594-733927
● ハズキ ラージ 1.32倍	カラールズ	ブラウン	新)49-64594-734900

### 倍率検査

財団法人 日本眼鏡普及光学器検査協会の試験の結果、ハズキルーベのレンズは  
1.85倍/1.61倍/1.32倍の倍率が証明されております。  
これは、3.4Dpt(1.85倍・焦点距離29cm)/2.5Dpt(1.6倍・焦点距離40cm)/  
1.3Dpt(1.32倍・焦点距離78cm)であることを証明するものです。